

**Upínací třmen
KLBUE 15-32 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Stínění a uzemnění

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLBUE 15-32 FM4
Objednací číslo	1252490000
Verze	Upínací třmen, Upínací třmen
GTIN (EAN)	4032248112524
Mnž.	10 ks

Upínací třmen KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	34,5 mm	Šířka (v palcích)	1,358 inch
Výška	50,5 mm	Výška (v palcích)	1,988 inch
Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2,52 inch
Čistá hmotnost	82,4 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Lišta	TS 35
-------	-------

Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná
---------	----------

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	32 mm	Průměr kabelu, min.	15 mm
---------------------	-------	---------------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks