

**SAK řada
TW SAK4-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	TW SAK4-10
Objednáací číslo	1263160000
Verze	SAK řada, Předělová deska, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190112943
Mnž.	20 ks

SAK řada TW SAK4-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Výška	60,2 mm	Výška (v palcích)	2,37 inch
Hloubka	46,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,839 inch
Čistá hmotnost	4,3 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze Mezilehlá deska

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Přichytka	Ne
-------------------	--------------	-----------	----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)