

**Příslušenství  
ETA 1170 21 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ETA 1170 21 10A
Objednací číslo	<a href="#">1278790000</a>
Verze	Příslušenství, Elektrický jistič, 10 A
GTIN (EAN)	4050118091281
Mnž.	5 ks

**Příslušenství  
ETA 1170 21 10A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	9,8 mm	Šířka (v palcích)	0,386 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Hloubka	51,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,031 inch
Čistá hmotnost	10 g		

**Teploty**

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Specifikace systému**

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

**Údaje materiálu**

Barevný	Černá
---------	-------

**Další technická data**

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

**Data hodnocení**

Jmenovité napětí	28 V DC	Jmenovitý proud	10 A
------------------	---------	-----------------	------

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>