

**Příslušenství  
ETA 1170 21 25A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	ETA 1170 21 25A
Objednáací číslo	<a href="#">1278830000</a>
Verze	Příslušenství, Elektrický jistič, 25 A
GTIN (EAN)	4050118091335
Mnž.	5 ks

## Příslušenství ETA 1170 21 25A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	9,8 mm	Šířka (v palcích)	0,386 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Hloubka	51,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,031 inch
Čistá hmotnost	10,2 g		

### Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

### Údaje materiálu

Barevný	Černá
---------	-------

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

### Data hodnocení

Jmenovité napětí	28 V DC	Jmenovitý proud	25 A
------------------	---------	-----------------	------

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>