

**Příslušenství
CBDM 200/4.5 NA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vlastnostmi vázacích pásků jsou maximální vázací síla a dlouhá životnost. Ocelové vázací pásky poskytují trvalé připevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo silné chemické vlivy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CBDM 200/4.5 NA
Objednací číslo	1279300000
Verze	Kabelové vázací pásky, Výška x šířka: 203 x 4.8 mm, Plast, 220 N
GTIN (EAN)	4008190185930
Mnž.	100 ks

Příslušenství CBDM 200/4.5 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	4,8 mm	Šířka (v palcích)	0,189 inch
Výška	203 mm	Výška (v palcích)	7,992 inch
Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	1,54 g		

Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Plast
Pevnost v tahu	220 N	Průměr kabelu, max.	50 mm
Průměr připevňovacího otvoru	6,3 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Verze	pro kabelové svazky

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------