

**SAIE-M12S-5-TL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAIE-M12S-5-TL
Objednací číslo	<a href="#">1312980000</a>
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118116151
Mnž.	10 ks

## SAIE-M12S-5-TL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 9,86 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

### Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	125 V
Jmenovitý proud	4 A	Kódování	A
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-20 ... +90 °C
Stupeň krytí	IP68	Typ připojení	Kontakt
Vnější prům. vodiče	-		

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIE-M12S-5-TL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Schéma pólů**