

## VSPC VSPC LOCKING CLIP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Mechanismus vzájemného blokování na zásuvné přepěťové ochraně řady VSPC zajišťuje zvýšenou spolehlivost a lepší trvalý kontakt i za silných vibrací.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSPC LOCKING CLIP
Objednací číslo	<a href="#">1317340000</a>
Verze	Upevňovací prvek
GTIN (EAN)	4050118121179
Mnž.	100 ks

## VSPC VSPC LOCKING CLIP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Výška	13 mm	Výška (v palcích)	0,512 inch
Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	1,37 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

### Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Design	Různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Segment	Měření a regulace
Stupeň krytí	IP20	Verze	Západky

### Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

Certifikát cUL	cUL Certificate
----------------	-----------------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 5.0	EC000943
ETIM 6.0	EC000943	UNSPSC	30-21-19-21
eClass 5.1	27-13-08-01	eClass 6.2	27-13-08-02
eClass 7.1	27-13-08-09	eClass 8.1	27-13-08-11
eClass 9.1	27-13-08-07	eClass 9.0	27-13-08-07

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>