

**SAK řada
QVS 2/4 SAKT4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**QVS4 030740**

Podobné ilustraci

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	QVS 2/4 SAKT4
Objednací číslo	1319260000
Verze	SAK řada, Spojovací konektor, Spojovací konektor, Počet pólů: 2
GTIN (EAN)	4008190136512
Mnž.	20 ks

SAK řada QVS 2/4 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11 mm	Šířka (v palcích)	0,433 inch
Výška	22,3 mm	Výška (v palcích)	0,878 inch
Hloubka	10,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,413 inch
Čistá hmotnost	0,767 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Skladovací teplota, max.	40 °C
Skladovací teplota, min.	10 °C	Skladovací teplota	10 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ montáže	Spojeno svorkou	Typ upevnění	Příšroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	12 mm	TS 35 offset	45,5 mm
-----------------	-------	--------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9,1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks