

**SAK řada
HEVB ASK1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HEVB ASK1
Objednací číslo	1359500000
GTIN (EAN)	4008190039967
Mnž.	50 ks

SAK řada HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	8,2 mm	Výška (v palcích)	0,323 inch
Hloubka	3,17 mm	Hloubka (v palcích)	0,125 inch
Čistá hmotnost	0,3 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Černá
----------	-------	---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks