

**SAK řada  
AP DK4Q**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	AP DK4Q
Objednáací číslo	<a href="#">1397160000</a>
Verze	SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190125899
Mnž.	20 ks

## Datový list

### SAK řada AP DK4Q

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Hloubka	43,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,713 inch
Čistá hmotnost	2,8 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

### Specifikace systému

Verze	Bočnice
-------	---------

### Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Příchytka	Ano
-------------------	--------------	-----------	-----

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>