

**LPA FA3 BZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Vše pod kontrolou:**

Stavovou kontrolku lze jednoduše vyměnit. Kontrolka jasně ukazuje stav spínání ve svěrném bodu - také k dispozici s širokým držákem na značky. Jeden z nejvíce všestranných a efektivních systémů s roztečí 5 mm: řada LP společnosti Weidmüller.

- Držák na 3 mm standardní LED
- Jednoduchá instalace na zadní stranu svorek řady SP.
- Volitelný držák na značky pro rozšířené možnosti značení (WS10/5 a WS12/5, viz značky)

Nejjednodušší, nejspolehlivější způsob monitorování stavů spínání.

Zkrátka: minimální námaha, maximální spolehlivost.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | LPA FA3 BZ                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">1496260000</a>                                       |
| Verze           | Svorka PCB, Příslušenství, Ukazatel funkce, Černá, Počet pólů: 3 |
| GTIN (EAN)      | 4008190101862                                                    |
| Mnž.            | 50 ks                                                            |
| Údaje výrobku   |                                                                  |
| Balení          | Box                                                              |

## LPA FA3 BZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 1,04 g

### Balení

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| Balení    | Box    | Délka VPE | 20 mm  |
| Šířka VPE | 140 mm | Výška VPE | 220 mm |

### Parametry systému

|                 |         |                      |          |
|-----------------|---------|----------------------|----------|
| Rozteč v mm (P) | 5,08 mm | Rozteč v palcích (P) | 0,2 inch |
| Počet pólů      | 3       | L1 v palcích         | 0,2 inch |

### Údaje o materiálu

|                                  |          |                                         |        |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| Izolační materiál                | PA       | Barevný                                 | Černá  |
| Barevný graf (podobné)           | RAL 9011 | Skladovací teplota, min.                | -25 °C |
| Skladovací teplota, max.         | 55 °C    | Max. relativní vlhkost během skladování | 80 %   |
| Provozní teplota, min.           | -50 °C   | Provozní teplota, max.                  | 100 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C   | Teplotní rozsah, instalace, max.        | 100 °C |

### Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 4.0   | EC002643    |
| ETIM 5.0   | EC002643    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-26-92-01 |
| eClass 7.1 | 27-44-92-02 | eClass 8.1 | 27-44-92-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-04-92 | eClass 9.0 | 27-44-04-92 |

### Poznámky

Poznámky

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### LPA FA3 BZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL BASE STATION EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)