

**CableLine  
CLI M 2-4 SW/WS 0 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásy. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem.

**Výhody:**

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm<sup>2</sup>
- Neomezené kombinace
- Zavřeně, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ             | CLI M 2-4 SW/WS 0 CD                                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">1568301503</a>                                           |
| Verze           | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, Černá |
| GTIN (EAN)      | 4008190964894                                                        |
| Mnž.            | 500 ks                                                               |

## CableLine CLI M 2-4 SW/WS 0 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 11,3 mm | Šířka (v palcích)   | 0,445 inch |
| Výška          | 4 mm    | Výška (v palcích)   | 0,157 inch |
| Hloubka        | 3 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,118 inch |
| Čistá hmotnost | 0,146 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                 |                        |                                   |                |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Barevný         | Černá                  | Barva materiálu podle kódu odporu | 0              |
| Barva tisku     | Bílá                   | Doporučená odvětví                | Proces, Stroje |
| Halogen         | Ano                    | Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            |
| Materiál        | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku                      | horká ražba    |
| Orientace tisku | vodorovný              | Rozsah provozní teploty           | -30...80 °C    |
| Tisk            | 0                      | Tištěné znaky                     | Číslo          |
| Typ tisku       | Standardně             | Verze                             | CD             |
| Šířka           | 11,3 mm                |                                   |                |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                    |                           |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ano                | Průřez vodiče, max.       | 500 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 10 - 317 mm         |
| Vnější prům. vodiče, max. | 317 mm             | Vnější prům. vodiče, min. | 10 mm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |