

**CableLine
CLI M 2-4 VI/WS 7 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem.

Výhody:

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřeně, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI M 2-4 VI/WS 7 CD
Objednací číslo	1568301524
Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, Fialová
GTIN (EAN)	4008190964962
Mnž.	500 ks

CableLine CLI M 2-4 VI/WS 7 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11,3 mm	Šířka (v palcích)	0,445 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0,118 inch
Čistá hmotnost	0,15 g		

Obecné údaje

Barevný	Fialová	Barva materiálu podle kódu odporu	7
Barva tisku	Bílá	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC, měkké, bez kadmia	Metoda tisku	horká ražba
Orientace tisku	vodorovný	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Tisk	7	Tištěné znaky	Číslo
Typ tisku	Standardně	Verze	CD
Šířka	11,3 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče	10 - 317 mm
Vnější prům. vodiče, max.	317 mm	Vnější prům. vodiče, min.	10 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD