

## ClipCard CC 15/60 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Značení pomocí zařízení PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basis a MC-Mobilo je možné díky osvědčenému formátu MultiCard.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potištění na laserové tiskárně SpeedMarking.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                   | CC 15/60 K MC NE RT                                |
| Objednací číslo       | <a href="#">1288340000</a>                         |
| Verze                 | ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 60 mm, Červená |
| GTIN (EAN)            | 4050118079777                                      |
| Mnž.                  | 40 ks                                              |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                         |
| Alternativní výrobek  | <a href="#">1877320000</a>                         |

## ClipCard CC 15/60 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 60 mm  | Šířka (v palcích)   | 2,362 inch |
| Výška          | 15 mm  | Výška (v palcích)   | 0,591 inch |
| Hloubka        | 1,2 mm | Hloubka (v palcích) | 0,047 inch |
| Čistá hmotnost | 3,3 g  |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |             |                                   |                          |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Barevný                      | Červená     | Barva materiálu podle kódu odporu | 2                        |
| Doporučená odvětví           | Stroje      | Halogen                           | Ne                       |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2         | Lepidlo                           | Oboustranná lepicí páska |
| Materiál                     | Polyamid 66 | Rozsah provozní teploty           | -40...60 °C              |
| Verze                        | Samolepicí  | Šířka                             | 60 mm                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>         |

### **ClipCard CC 15/60 K MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

