

SAIE-M12B-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-5-TL
Objednací číslo	1312970000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118116410
Mnž.	20 ks

SAIE-M12B-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 4,928 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	CuZn	Jmenovité napětí	125 V
Jmenovitý proud	4 A	Kódování	A
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-20 ... +90 °C
Stupeň krytí	IP68	Typ připojení	Patice
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12B-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma pólů

