

**Nalisovaný kontakt  
HDC-C-HE-SM0.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	HDC-C-HE-SM0.5AU
Objednací číslo	<a href="#">1651420000</a>
Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Zástrčka, Průřez vodiče, max.: 0.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190400095
Mnž.	100 ks

## Nalisovaný kontakt HDC-C-HE-SM0.5AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1,32 g	Průměr	4,5 mm
----------------	--------	--------	--------

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Délka odizolování, jmenovité připojení	7,5 mm
Materiál	Slitina mědi	Objemový odpor	≤ 2mΩ
Provedení povrchu	zlato	Průměr kontaktu, kolík Ø	2,5 mm
Průřez připojeného vodiče	0,5 mm <sup>2</sup>	Tloušťka povrchu, max.	1,25 μm
Tloušťka povrchu, min.	0,75 μm	Typ	Zástrčka
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze - vložka	HE, HEE, HQ, MixMate
Výrobní procesy	soustružené	Řada	HE

### Connection data

Průřez vodiče, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Délka odizolování	7,5 mm
---------------------	---------------------	-------------------	--------

### Design

Skupina produktů	Nalisovaný kontakt	Typ produktu	Nalisovaný kontakt
Typ	Zástrčka	Typ připojení	Nalisované připojení

### General data

Cykly zapojování	≥ 500
------------------	-------

### Material

Materiál	Slitina mědi
----------	--------------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Datový list****Nalisovaný kontakt  
HDC-C-HE-SM0.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datový list**

**Nalisovaný kontakt  
HDC-C-HE-SM0.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Nákresy**

