

**Nalisovaný kontakt
HDC-C-HD-SM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-HD-SM2.5AG
Objednací číslo	1651560000
Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Zástrčka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190400231
Mnž.	100 ks

Nalisovaný kontakt HDC-C-HD-SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,66 g	Průměr	3,5 mm
----------------	--------	--------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Materiál	Slitina mědi	Objemový odpor	≤ 4 mΩ
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	1,6 mm
Průřez připojeného vodiče	2.5 mm²	Typ	Zástrčka
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HD, HDD, HQ, MixMate
Výrobní procesy	soustružené	Řada	HD

Connection data

Průřez vodiče, max.	2,5 mm²	Délka odizolování	7,5 mm
---------------------	---------	-------------------	--------

Design

Skupina produktů	Nalisovaný kontakt	Typ produktu	Nalisovaný kontakt
Typ	Zástrčka	Typ připojení	Nalisované připojení

General data

Cykly zapojování	≥ 500
------------------	-------

Material

Materiál	Slitina mědi
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

Datum vytvoření 18. července 2019 19:25:36 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**Nalisovaný kontakt
HDC-C-HD-SM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,14 - 0,37 mm ²	AWG 26-22 8 mm
0,50 mm ²	AWG 20 8 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18 8 mm
1,50 mm ²	AWG 16 8 mm
2,50 mm ²	AWG 14 8 mm

