

Označení přístrojů PAGETAB 20/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PAGETAB 20/8
Objednací číslo	1686180000
Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 8 x 20 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190492571
Mnž.	25 ks

Datový list

Označení přístrojů PAGETAB 20/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	10,44 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	Materiál	Tkanina potažená pryskyřicí
Počet na list	280	Počet štítků v balení	7 000
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C	Tisk	Nula
Verze	Samolepicí	Šířka	20 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

Datový list

Označení přístrojů
PAGETAB 20/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

