


SlimFix VT SF 1/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT SF 1/21 MC NE GN V0
Objednací číslo	1689390005
Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4032248551842
Mnž.	800 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000
Alternativní výrobek	1918640000

SlimFix VT SF 1/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	3,2 mm	Šířka (v palcích)	0,126 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Hloubka	3,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,126 inch
Čistá hmotnost	0,275 g		

Obecné údaje

Barevný	Zelená	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
Typ tisku	prázdný	Velikost pole na označení	21 x 3,2 mm
Šířka	3,2 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	0,75 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Vnější prům. vodiče	1,7 - 2,1 mm
Vnější prům. vodiče, max.	2,1 mm	Vnější prům. vodiče, min.	1,7 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

SlimFix
VT SF 1/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

