

## LaserMark LM WO 18/34 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Kabelové značky A4 listech LM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadné a rychlé značení pomocí DIN A4 laserové tiskárny nebo STI fixu

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | LM WO 18/34 GE                                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">1695711687</a>                                       |
| Verze           | LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190924669                                                    |
| Mnž.            | 10 ks                                                            |

## LaserMark LM WO 18/34 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 34 mm    | Šířka (v palcích)   | 1,339 inch |
| Výška          | 18 mm    | Výška (v palcích)   | 0,709 inch |
| Hloubka        | 0,025 mm | Hloubka (v palcích) | 0,001 inch |
| Čistá hmotnost | 9,2 g    |                     |            |

### Obecné údaje

|                           |              |                                   |                    |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| Barevný                   | Žlutá        | Barva materiálu podle kódu odporu | 4                  |
| Halogen                   | Ne           | Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0                |
| Lepidlo                   | Akrylát      | Materiál                          | Polyesterová fólie |
| Počet na list             | 88           | Počet štítků v balení             | 880                |
| Rozsah provozní teploty   | -40...150 °C | Typ tisku                         | prázdný            |
| Velikost pole na označení | 18 x 12,7 mm | Verze                             | Samolepicí         |
| Šířka                     | 34 mm        |                                   |                    |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                   |                           |                    |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                   | Ne                | Průřez vodiče, max.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 6 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 5 - 7 mm           |
| Vnější prům. vodiče, max. | 7 mm              | Vnější prům. vodiče, min. | 5 mm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

### LaserMark LM WO 18/34 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

