

**Příslušenství  
CBH 19/19 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Vlastnostmi vázacích pásků jsou maximální vázací síla a dlouhá životnost. Ocelové vázací pásy poskytují trvalé připevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo silné chemické vlivy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | CBH 19/19 BLACK  |
| Objednací číslo | <a href="#">1697950000</a>                                   |
| Verze           | Kabelové vázací pásy, Výška x šířka: 19 x 19 mm, Plast, 80 N |
| GTIN (EAN)      | 4008190883027  |
| Mnž.            | 100 ks   |

## Datový list

### Příslušenství CBH 19/19 BLACK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 19 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,748 inch |
| Výška          | 19 mm  | Výška (v palcích)   | 0,748 inch |
| Hloubka        | 2 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,079 inch |
| Čistá hmotnost | 0,71 g |                     |            |

### Instalační materiály

|                               |            |                               |        |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2        | Materiál                      | Plast  |
| Max. šířka stahovací pásky    | 3,6 mm     | Pevnost v tahu                | 80 N   |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C     | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Verze                         | Samolepicí |                               |        |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000046    | ETIM 4.0   | EC000046    |
| ETIM 5.0   | EC000046    | ETIM 6.0   | EC000449    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 6.2 | 27-14-07-02 | eClass 7.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 8.1 | 27-14-07-02 | eClass 9.1 | 27-40-07-90 |
| eClass 9.0 | 23-15-90-07 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

**Příslušenství  
CBH 19/19 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**