

**Příslušenství  
SCT 4,6/520**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Weidmüller Steel Series obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásek pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 304,
- patentovaný uzávěr umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci,
- patentované zaoblené kraje snižují riziko úrazu,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SCT 4,6/520
Objednací číslo	<a href="#">1699920000</a>
Verze	Příslušenství, Kabelové vázací pásky, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892364
Mnž.	100 ks

**Datový list****Příslušenství  
SCT 4,6/520**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	4,6 mm	Šířka (v palcích)	0,181 inch
Výška	520 mm	Výška (v palcích)	20,472 inch
Hloubka	0,25 mm	Hloubka (v palcích)	0,01 inch
Čistá hmotnost	4,9 g		

**Instalační materiály**

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301	Pevnost v tahu	445 N
Průměr kabelu, max.	152 mm	Rozsah provozní teploty, max.	538 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-80 °C		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9,1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

**Datový list****Příslušenství  
SCT 4,6/520****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výkres**