

**Nerezové štítky  
WSM 10 5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

**WSM malé desky**

- Materiál z nerezové oceli odolný proti kyselinám
- Ražené znaky jsou po natření stále čitelné
- Také k dispozici s vlastním potiskem, raženým na držáku
- Obsah každého WSM Service Boxu, 40 kusů od každého: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, uzemnění, nula. 200 ocelových vázacích pásek (200 mm). 30 nerezových držáků, 48 mm a 60 mm; 20 ocelových držáků, 84 mm; a 10 ocelových držáků, 108 mm a 288 mm

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ             | WSM 10 5                                                          |
| Objednací číslo | <a href="#">1712500005</a>                                        |
| Verze           | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 5.5 x 9.9 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4008190947231                                                     |
| Mnž.            | 200 ks                                                            |

## Nerezové štítky WSM 10 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 9,9 mm | Šířka (v palcích)   | 0,39 inch  |
| Výška          | 5,5 mm | Výška (v palcích)   | 0,217 inch |
| Hloubka        | 0,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,012 inch |
| Čistá hmotnost | 0,15 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                         |                          |                 |            |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Barevný                 | Stříbrná                 | Halogen         | Ne         |
| Materiál                | Nerezavějící ocel 1.4404 | Orientace tisku | vodorovný  |
| Rozsah provozní teploty | -80...500 °C             | Tisk            | 5          |
| Tištěné znaky           | Číslo                    | Typ tisku       | Standardně |
| Šířka                   | 9,9 mm                   |                 |            |

### Označení vodičů a kabelů

|                     |                    |                     |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Halogen             | Ne                 | Průřez vodiče, max. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min. | 16 mm <sup>2</sup> |                     |                     |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|