

**Nerezové štítky
WSM 10 Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

WSM malé desky

- Materiál z nerezové oceli odolný proti kyselinám
- Ražené znaky jsou po natření stále čitelné
- Také k dispozici s vlastním potiskem, raženým na držáku
- Obsah každého WSM Service Boxu, 40 kusů od každého: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, uzemnění, nula. 200 ocelových vázacích pásek (200 mm). 30 nerezových držáků, 48 mm a 60 mm; 20 ocelových držáků, 84 mm; a 10 ocelových držáků, 108 mm a 288 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSM 10 Z
Objednací číslo	1712501698
Verze	Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 5.5 x 9.9 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190947538
Mnž.	200 ks

Nerezové štítky WSM 10 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	9,9 mm	Šířka (v palcích)	0,39 inch
Výška	5,5 mm	Výška (v palcích)	0,217 inch
Hloubka	0,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,012 inch
Čistá hmotnost	0,145 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Orientace tisku	vodorovný
Rozsah provozní teploty	-80...500 °C	Tisk	Z
Tištěné znaky	Velká písmena	Typ tisku	Standardně
Šířka	9,9 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------