

**Upínací třmen  
KLBUE 15-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Typ             | KLBUE 15-32                        |
| Objednací číslo | <a href="#">1716300000</a>         |
| Verze           | Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel |
| GTIN (EAN)      | 4008190350499                      |
| Mnž.            | 10 ks                              |

## Upínací třmen KLBUE 15-32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 33,5 mm | Šířka (v palcích)   | 1,319 inch |
| Výška          | 32 mm   | Výška (v palcích)   | 1,26 inch  |
| Hloubka        | 64 mm   | Hloubka (v palcích) | 2,52 inch  |
| Čistá hmotnost | 80,6 g  |                     |            |

### Teploty

|                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C         | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |                          |       |

### Specifikace systému

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Verze | Pro stíněné připojení |
|-------|-----------------------|

### Údaje materiálu

|          |      |         |          |
|----------|------|---------|----------|
| Materiál | Ocel | Barevný | Stříbrná |
|----------|------|---------|----------|

### Další technická data

|                                       |          |              |           |
|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| Návod k instalaci                     | Sběrnice | Typ upevnění | Příchytka |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano      |              |           |

### Rozměry

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 36 mm |
|-----------------|-------|

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                     |       |                     |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Průměr kabelu, max. | 32 mm | Průměr kabelu, min. | 15 mm |
|---------------------|-------|---------------------|-------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002020    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-90 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-50 | eClass 8.1 | 27-14-11-50 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-50 | eClass 9.0 | 27-14-11-50 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Upínací třmen KLBUE 15-32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog                         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                        |
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Attestation of Conformity</a>                                                  |
| Technické údaje                         | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                                                |
| Technické údaje                         | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |