

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)  
SKMU PG29-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SKMU PG29-MS                                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">1719210000</a>                                                         |
| Verze           | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 29, 4 mm, Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN)      | 4008190352431                                                                      |
| Mnž.            | 50 ks                                                                              |

## SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU PG29-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 11,7 g |
|----------------|--------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Pojistná matice, šířka

|          |      |
|----------|------|
| Tloušťka | 4 mm |
|----------|------|

### Všeobecné informace

|                  |          |               |                   |
|------------------|----------|---------------|-------------------|
| AF velikost 1    | 41 mm    | Délka závitu  | 4 mm              |
| Kabelové vývodky | PG       | Materiál      | Mosaz poniklovaná |
| Tloušťka         | 4 mm     | Vnitřní závit | PG 29             |
| Vnější průměr    | 47,36 mm | Vnější závit  | PG 29             |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.1 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-24 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>         |

### **SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU PG29-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

