

GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen)
GWDR PG7-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG7-PO
Objednací číslo	1719440000
Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 7, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352691
Mnž.	100 ks

GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen) GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,19 g
----------------	--------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	2 mm
----------	------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	PG	Materiál	Polyetylén
Průměr těsnění	16,5 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tloušťka	2 mm
Těsnění	PE-HD	Vnitřní průměr D2	12,5 mm
Vnější průměr	16,5 mm	Vnější závit	PG 7

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen) GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

