

**GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen)  
GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG48-PO
Objednací číslo	<a href="#">1719530000</a>
Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352790
Mnž.	5 ks

**GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen)**  
**GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	3,4 g
----------------	-------

**Pojistná matice, šířka**

Tloušťka	3 mm
----------	------

**Všeobecné informace**

Kabelové vývodky	PG	Materiál	Polyetylén
Průměr těsnění	69 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tloušťka	3 mm
Těsnění	PE-HD	Vnitřní průměr D2	59,3 mm
Vnější průměr	69 mm	Vnější závit	PG 48

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen)  
GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**