

**GWDR NP (ploché těsnění – neopren)
GWDR PG13,5-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG13,5-NP
Objednací číslo	1719570000
Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352837
Mnž.	100 ks

GWDR NP (ploché těsnění – neopren) GWDR PG13,5-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,54 g
----------------	--------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,2 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	PG	Materiál	Neoprén
Průměr těsnění	27 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tloušťka	1,2 mm
Vnitřní průměr D2	19,5 mm	Vnější průměr	27 mm
Vnější závit	PG 13,5		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

GWDR NP (ploché těsnění – neopren) **GWDR PG13,5-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

