

**GWDR NP (ploché těsnění – neopren)  
GWDR PG36-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | GWDR PG36-NP                                                                                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">1719610000</a>                                                                                               |
| Verze           | GWDR NP (ploché těsnění – neopren),<br>Automatický nástroj na obnažování vodičů a<br>nalisování koncovek, PG 36, Neoprén |
| GTIN (EAN)      | 4008190352875                                                                                                            |
| Mnž.            | 20 ks                                                                                                                    |

## GWDR NP (ploché těsnění – neopren) GWDR PG36-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 3,05 g |
|----------------|--------|

### Pojistná matice, šířka

|          |        |
|----------|--------|
| Tloušťka | 1,5 mm |
|----------|--------|

### Všeobecné informace

|                               |        |                               |         |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Kabelové vývodky              | PG     | Materiál                      | Neoprén |
| Průměr těsnění                | 60 mm  | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | Tloušťka                      | 1,5 mm  |
| Vnitřní průměr D2             | 47 mm  | Vnější průměr                 | 60 mm   |
| Vnější závit                  | PG 36  |                               |         |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000781    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.1 | 27-14-44-90 |
| eClass 9.0 | 27-43-03-19 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                      |

### **GWDR NP (ploché těsnění – neopren)** **GWDR PG36-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

