

**EWS (drenážní zařízení)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prvky na vyrovnání tlaku zaručují dobrou ventilaci krabice a zamezují nahromadění kondenzace při současném zachování odpovídajícího IP stupně krytí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EWS M 25X1,5
Objednací číslo	1719740000
Verze	EWS (drenážní zařízení), Kompenzační prvek, M 25, 5 mm, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190353001
Mnž.	20 ks

EWS (drenážní zařízení) EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	23 mm	Délka (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	13,25 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	30 mm	Délka závitu	5 mm
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid	Rozsah provozní teploty, max.	40 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5 Nm	Vnější závít	M 25

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e II, II 2 GD
--------------	------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**EWS (drenážní zařízení)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy