

**VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek)  
VG 13.5-K68 SKS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabelové průchodky se spirálovou ochranou proti ohnutí  
speciálně pro pružná připojení

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | VG 13.5-K68 SKS                                                                                                                            |
| Objednací číslo | <a href="#">1720500000</a>                                                                                                                 |
| Verze           | VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN)      | 4008190358716                                                                                                                              |
| Mnž.            | 50 ks                                                                                                                                      |

## VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek) VG 13.5-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka          | 98 mm   | Délka (v palcích) | 3,858 inch |
| Čistá hmotnost | 17,32 g |                   |            |

### Všeobecné informace

|                                               |            |                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| AF velikost 1                                 | 24 mm      | Délka závitu                                  | 9 mm                   |
| Kabelové vývodky                              | PG         | Klasifikace hořlavosti UL 94                  | V-2                    |
| Materiál                                      | Polyamid 6 | Rozsah provozní teploty, max.                 | 100 °C                 |
| Rozsah provozní teploty, min.                 | -20 °C     | Stupeň krytí                                  | IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Těsnění                                       | CR         | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 3,5 Nm                 |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 2,5 Nm     | Utahovací moment uzavřené matice, max.        | 5,5 Nm                 |
| Utahovací moment uzavřené matice, min.        | 4,5 Nm     | Vnější průměr kabelu, max.                    | 12 mm                  |
| Vnější průměr kabelu, min.                    | 6 mm       | Vnější závít                                  | PG 13,5                |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |