


## Příslušenství CB 200/3.5 BLACK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 200/3.5 BLACK
Objednací číslo	<a href="#">1720660000</a>
Verze	Kabelové vázací pásy, Výška x šířka: 200 x 3.6 mm, Polyamid 66, 130 N
GTIN (EAN)	4008190362348
Mnž.	100 ks

## Datový list

### Příslušenství CB 200/3.5 BLACK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	3,6 mm	Šířka (v palcích)	0,142 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	0,93 g		

### Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	130 N	Průměr kabelu, max.	50 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9,1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)

Technické údaje [EPLAN.WSCAD](#)

**Datový list**

**Příslušenství  
CB 200/3.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

