

**Upínací třmen
BS 35II/KLBUE 4-13.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 35II/KLBUE 4-13.5
Objednací číslo	1723820000
Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel
GTIN (EAN)	4008190377014
Mnž.	10 ks

Upínací třmen BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Čistá hmotnost	68,961 g	Průměr	3 mm

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze	Upínací konzola
-------	-----------------

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Značení EN 60079-7	Ex e II
--------------------	---------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
--------------	---------------	---------------------------------------	-----

Rozměry

Průměr	3 mm
--------	------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	13,5 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
---------------------	---------	---------------------	------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks