

LaserMark LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LM MT300 15/4.6 WS
Objednací číslo	1724141044
Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 4.63 x 15 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190368944
Mnž.	10 ks

LaserMark LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	4,63 mm	Výška (v palcích)	0,182 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	0,011 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Materiál	Polyester, bez obsahu PVC
Metoda tisku	Laserový tisk	Počet na list	627
Počet štítků v balení	6 270	Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Verze	Samolepicí
Šířka	15 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

LaserMark LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

