

## LaserMark LM MT300 15/4.6 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Typ             | LM MT300 15/4.6 GE                                  |
| Objednací číslo | <a href="#">1724141687</a>                          |
| Verze           | LaserMark, Značky na přístroje, 4.63 x 15 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190368951                                       |
| Mnž.            | 10 ks                                               |

## LaserMark LM MT300 15/4.6 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 15 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,591 inch |
| Výška          | 4,63 mm | Výška (v palcích)   | 0,182 inch |
| Hloubka        | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Čistá hmotnost | 1 g     |                     |            |

### Obecné údaje

|                        |                    |                                   |                           |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Barevný                | Žlutá              | Barva materiálu podle kódu odporu | 4                         |
| Halogen                | Ne                 | Klasifikace hořlavosti UL 94      | HB                        |
| Lepidlo                | Akrylátové lepidlo | Materiál                          | Polyester, bez obsahu PVC |
| Metoda tisku           | Laserový tisk      | Počet na list                     | 627                       |
| Počet štítků v balení  | 6 270              | Rozsah provozní teploty           | -40...150 °C              |
| Schválení podle UL 969 | Ano                | Verze                             | Samolepicí                |
| Šířka                  | 15 mm              |                                   |                           |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

### **LaserMark LM MT300 15/4.6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

