

**SZS (roubkovaná podložka)
SZS M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Vějířové podložky z nerezové oceli se používají k zamezení uvolnění sestavených kabelových průchodek.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | SZS M32 |
| Objednací číslo | 1736330000 |
| Verze | SZS (roubkovaná podložka), Přidržené ozubené podložky, M 32, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| GTIN (EAN) | 4008190963538 |
| Mnž. | 10 ks |

**SZS (roubkovaná podložka)
SZS M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 10,6 g

Pojistná matice, šířka

Tloušťka 1,5 mm

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------------------------------|
| Kabelové vývodky | metrické | Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | Tloušťka | 1,5 mm |
| Vnitřní průměr D2 | 33 mm | Vnější průměr | 48 mm |
| Vnější závit | M 32 | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000098 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-09-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9,1 | 27-14-44-90 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Brožura/Katalog | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

Datový list**SZS (roubkovaná podložka)**
SZS M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**