

**SZS (roubkovaná podložka)  
SZS M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Vějířové podložky z nerezové oceli se používají k zamezení uvolnění sestavených kabelových průchodek.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SZS M40
Objednací číslo	<a href="#">1736340000</a>
Verze	SZS (roubkovaná podložka), Přidržené ozubené podložky, M 40, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963545
Mnž.	5 ks

**SZS (roubkovaná podložka)  
SZS M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	16,5 g
----------------	--------

**Pojistná matice, šířka**

Tloušťka	1,8 mm
----------	--------

**Všeobecné informace**

Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	1,8 mm
Vnitřní průměr D2	41 mm	Vnější průměr	60 mm
Vnější závit	M 40		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-14-44-32		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****SZS (roubkovaná podložka)**  
**SZS M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**