

**SZS (roubkovaná podložka)
SZS M50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Vějířové podložky z nerezové oceli se používají k zamezení uvolnění sestavených kabelových průchodek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SZS M50
Objednací číslo	1736350000
Verze	SZS (roubkovaná podložka), Přidržené ozubené podložky, M 50, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963552
Mnž.	5 ks

SZS (roubkovaná podložka) SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 20,8 g

Pojistná matice, šířka

Tloušťka 1,8 mm

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	1,8 mm
Vnitřní průměr D2	51 mm	Vnější průměr	71 mm
Vnější závit	M 50		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**SZS (roubkovaná podložka)**
SZS M50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**