

**SZS (roubkovaná podložka)
SZS M63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Vějířové podložky z nerezové oceli se používají k zamezení uvolnění sestavených kabelových průchodek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SZS M63
Objednací číslo	1736360000
Verze	SZS (roubkovaná podložka), Přidržené ozubené podložky, M 63, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963569
Mnž.	5 ks

**SZS (roubkovaná podložka)
SZS M63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	30,6 g
----------------	--------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,9 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	1,9 mm
Vnitřní průměr D2	64 mm	Vnější průměr	87 mm
Vnější závit	M 63		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**SZS (roubkovaná podložka)**
SZS M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**