

**EA (uzemňovací kroužky)
EA-RING MS/M 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Zemnicí kroužky je nejlépe použít, když se stínění kabelu utahuje do kabelové průchodky a když má stejný potenciál jako jiná kabelová průchodka ve stejném krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EA-RING MS/M 25
Objednací číslo	1736500000
Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, M 25, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190963606
Mnž.	20 ks

EA (uzemňovací kroužky) EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	61,5 mm	Délka (v palcích)	2,421 inch
Čistá hmotnost	8,1 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Mezera, vnitřní rozměr B	36 mm	Tloušťka	1,5 mm
Vnitřní průměr D2	10,5 mm	Vnější průměr	34 mm
Vnější závit	M 25	Šířka, vnější rozměr C	17 mm

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
--------------	----------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

EA (uzemňovací kroužky) EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

