

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)
SKMU M40 MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M40 MS
Objednací číslo	1737030000
Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 4.5 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956509
Mnž.	50 ks

SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU M40 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 4,92 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Pojistná matice, šířka

Tloušťka 4 mm

Všeobecné informace

AF velikost 1	44 mm	Délka závitu	4,5 mm
Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	4 mm
Vnitřní závit	M 40	Vnější průměr	50,8 mm
Vnější závit	M 40		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-24
eClass 9.0	27-14-44-24		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU M40 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

