


SlimFix VT SF 5/12 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT SF 5/12 MC NE RT V0
Objednací číslo	1746040003
Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190986421
Mnž.	160 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

SlimFix VT SF 5/12 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7,4 mm	Šířka (v palcích)	0,291 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	8 mm	Hloubka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	0,8 g		

Obecné údaje

Barevný	Červená	Barva materiálu podle kódu odporu	2
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	12 x 7.4 mm	Šířka	7,4 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Vnější prům. vodiče	4.7 - 7.4 mm
Vnější prům. vodiče, max.	7,4 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4,7 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

SlimFix VT SF 5/12 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

