

**CableLine
CLI TM 20-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CLI TM je ideální pouzdro pro vodiče s velkým průřezem. Průhledné pouzdro optimálně chrání vsunutý štítek před vnějšími vlivy. K připevnění průhledného pouzdra CLI TM se používají vázací pásky. Značení se provádí pomocí TM-I 18 pro CLI TM 10/33, nebo ESG 9/17 pro CLI TM 20/33. Oba tyto štítky jsou v osvědčeném formátu MultiCard a lze je označit pomocí tiskáren SMark Laser, PrintJet, Plotter nebo MC-Mobilo. Štítek CLI F 2/17,5 je vhodný pro CLI TM 20/66.

- Bezpečné upnutí vázacími pásky
- Profesionální označení díky značícím zařízením pro MultiCard společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI TM 20-33
Objednací číslo	1763280000
Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 33 x 11.3 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248050246
Mnž.	100 ks

CableLine CLI TM 20-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11,3 mm	Šířka (v palcích)	0,445 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1,299 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	0,7 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC	Rozsah provozní teploty	-30...60 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	11,3 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče	10 - 317 mm
Vnější prům. vodiče, max.	317 mm	Vnější prům. vodiče, min.	10 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN , WSCAD
-----------------	---