


## CableLine CLI F 2-17.5 WS/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Pole použití sahá od tenkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder a značek, které lze připevnit vázacími pásky.

K dispozici jsou otevřené i zavřené značky, potištěné i čisté pro individuální značení. Značky na vodiče s nízkými emisemi a bez obsahu halogenů od společnosti Weidmüller jsou v souladu s evropskými standardy i interními standardy známých výrobců.

Značky na vodiče a kabely - k dispozici jsou systémy pro:

- Přicvakávání předtištěných značek podle individuálních požadavků
- Značení pomocí znaků ze standardní sady
- Kombinování jednotlivých předtištěných znaků k vytvoření znakového kódu
- Individuální značení pomocí SMark laser, PrintJet, MCP Plus plotter, MC Mobilo, laserová tiskárna (ve formátu DIN A4), termotransferová tiskárna nebo STI fix

Výběr vzorků naleznete ve sáčku vzorových značek společnosti Weidmüller, objednáč číslo 1640420000.

### Všeobecné objednáč údaje

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Typ            | CLI F 2-17.5 WS/GE                                     |
| Objednáč číslo | <a href="#">1764050000</a>                             |
| Verze          | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 17.5 x 9 mm, Bílá |
| GTIN (EAN)     | 4032248052431                                          |
| Mnž.           | 10 ks                                                  |

## CableLine CLI F 2-17.5 WS/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 9 mm    | Šířka (v palcích) | 0,354 inch |
| Výška          | 17,5 mm | Výška (v palcích) | 0,689 inch |
| Čistá hmotnost | 21,2 g  |                   |            |

### Obecné údaje

|                              |                |                                   |                           |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Barevný                      | Bílá           | Barva materiálu podle kódu odporu | 9                         |
| Doporučená odvětví           | Proces, Stroje | Halogen                           | Ano                       |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB             | Materiál                          | Polyester, bez obsahu PVC |
| Počet na list                | 352            | Rozsah provozní teploty           | -30...120 °C              |
| Typ tisku                    | prázdný        | Šířka                             | 9 mm                      |

### Označení vodičů a kabelů

|         |     |
|---------|-----|
| Halogen | Ano |
|---------|-----|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

### **CableLine** **CLI F 2-17.5 WS/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

