

**Upínací třmen
BS 35II KLBÜ2x2-6/2x2-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 35II KLBÜ2x2-6/2x2-6
Objednací číslo	1771990000
Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění
GTIN (EAN)	4032248148714
Mnž.	10 ks

Upínací třmen BS 35II KLBÜ2x2-6/2x2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Čistá hmotnost	61,4 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze	Upínací konzola
-------	-----------------

Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná
---------	----------

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
---------------------------------------	----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9,1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks