

Nerezové štítky WSMH 48mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

WSM je kompletní systém značení kabelů, vodičů, trubek a komponentů - nabízí trvalé značení v prostředí, ve kterém jiné značky nevydrží. Tato řada produktů se skládá ze značících desek, držáků a nerezových vázacích pásek - k dispozici jednotlivě nebo dohromady v sadách WSM Set a Service Box.

Výhody:

- Odolné, ražené znaky zajišťující maximální čitelnost
- Odolné proti horku, zimě, korozi, kyselinám, chemikáliím, ohni, atd.
- Jednotlivé a víceznakové značky lze také skombinovat
- Rychlá instalace
- Ideální pro venkovní použití
- Rychlé upnutí vázacími pásky

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSMH 48mm
Objednací číslo	1774500000
Verze	Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 48 x 11 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4032248149292
Mnž.	50 ks

Datový list

Nerezové štítky WSMH 48mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11 mm	Šířka (v palcích)	0,433 inch
Výška	48 mm	Výška (v palcích)	1,89 inch
Hloubka	0,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,012 inch
Čistá hmotnost	1,552 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404
Rozsah provozní teploty	-80...250 °C	Typ tisku	prázdný
Šířka	11 mm		

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	500 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)