


**Z řada
KOSF ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpávky, zásuvné konektory, zamykací prvky a mnoho dalších.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ | KOSF ZT2.5 |
| Objednací číslo | 1816150000 |
| Verze | Z řada, Kódovací prvek, Žlutá, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 |
| Mnž. | 50 ks |

Datový list

Z řada KOSF ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka | 2,9 mm | Šířka (v palcích) | 0,114 inch |
| Výška | 4,4 mm | Výška (v palcích) | 0,173 inch |
| Hloubka | 11,25 mm | Hloubka (v palcích) | 0,443 inch |
| Čistá hmotnost | 0,2 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC002021 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-91-03 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-03 | eClass 8.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Brožura/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |