

**LaserMark
ET S7-400-GE-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Nelepící značky ET S7 DIN-A4 se používají na označení modulů S300, S400 a S7 od společnosti Siemens. S použitím softwaru M-Print® Pro společnosti Weidmüller je možný přizpůsobený laserový tisk.

- U černého tisku je barva pozadí žlutá nebo tyrkys (krabice)
- Štítky lze snadno oddělit (nelepí)

Všeobecné objednací údaje

Typ	ET S7-400-GE-A4-2
Objednací číslo	1821030000
Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 251 x 11.5 mm, Siemens, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248319107
Mnž.	10 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

LaserMark ET S7-400-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11,5 mm	Šířka (v palcích)	0,453 inch
Výška	251 mm	Výška (v palcích)	9,882 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	32,8 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens	Barevný	Žlutá
Barva materiálu podle kódu odporu	4	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Vinylová fólie
Metoda tisku	Laserový tisk	Počet na list	14
Počet štítků v balení	140	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Schválení podle UL 969	Ne	Šířka	11,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

LaserMark ET S7-400-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

