

W řada
WQV 95N/120N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 95N/120N/2
Objednací číslo	1826890000
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 2
GTIN (EAN)	4032248329946
Mnž.	5 ks

W řada WQV 95N/120N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1,457 inch
Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1,142 inch
Čistá hmotnost	48,8 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	3...6 Nm
-------	------------	-----------------------------	----------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	269 A		
-----------------	-------	--	--

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	269 A	Jmenovitý proud, více pólů	269 A
Počet propojených svorkovnic	2	Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	3,0 - 6,0 Nm
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	27 mm		
-----------------	-------	--	--

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Osvědčení

ROHS	Shoda		
------	-------	--	--

W řada WQV 95N/120N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks